

TECHNISCHES DATENBLATT

8311 // BLUE WAVE

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Material: | Nitril, blau |
| Beschichtung: | - |
| Grösse(n): | S-XXL |
| Verpackungseinheit: | 1000 Stück (10 Boxen à 100 Stück) |
| Zertifizierung: | EN ISO 374 |



ISO 374-1:2016/Typ B ISO 374-5:2016



Beschreibung

NITRAS BLUE WAVE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, medizinische Untersuchungshandschuhe, mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, 10 Boxen à 100 Stück

| | Material | Farbe |
|------------------------|----------|-------|
| Handinnenfläche | Nitril | Blau |
| Zeigefinger und Daumen | Nitril | Blau |
| Handrücken | Nitril | Blau |
| Fingerspitzen | Nitril | Blau |
| Stulpe / Strickbund | Nitril | Blau |



| Materialstärke (ca.) | mm |
|----------------------|-------------|
| Finger | 0,10 ± 0,02 |
| Innenhand | 0,08 ± 0,02 |
| Stulpe | 0,07 ± 0,02 |

Kreissparkasse Köln
 IBAN: DE49 3705 0299 0127 2721 64
 BIC: COKSDE33XXX

Sparkasse Köln/Bonn
 IBAN: DE32 3705 0198 1933 3245 90
 BIC: COLSDE33XXX

HypoVereinsbank
 IBAN: DE63 3702 0090 0027 7497 39
 BIC: HYVEDEMM429

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter www.nitras.de oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at www.nitras.de or on request).

| EN 420:2003 + A1:2009 | | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|--|-------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | Fingerfertigkeit | 1-5 | 5 |
| ISO 374-1:2016/Typ B | | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|  JKT | n-Heptan (J) | | 1-6 | 2 |
| | Natriumhydroxid 40% (K) | | 1-6 | 6 |
| | Formaldehyd 37% (T) | | 1-6 | 4 |
| ISO 374-5:2016 | | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|  VIRUS | Luft-Leck-Prüfung | | - | Bestanden |
| | Wasser-Leck-Prüfung | | - | Bestanden |

| Abmessungen | Größe | Werte |
|------------------------|-------------|----------|
| Länge (mm) | alle Größen | min. 240 |
| Breite Handfläche (mm) | S | 85 ± 5 |
| | M | 95 ± 5 |
| | L | 105 ± 5 |
| | XL | 115 ± 5 |
| | XXL | 125 ± 5 |

| Materialeigenschaften | Standard vor dem Altern | Standard nach dem Altern |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Reißdehnung (%) | min. 600 (Richtwert: min.400) | min. 500 (Richtwert: min.400) |
| Reißfestigkeit (MPa) | min. 18 (Richtwert: min.14) | min. 20 (Richtwert: min.14) |

Aufbewahrung

Die Produkte müssen sachgerecht gelagert werden, d.h. in Kartons in kühlen, trockenen Räumen. Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht sowie natürliche Werkstoffveränderungen während eines Zeitraumes können eine Änderung der Eigenschaften zur Folge haben.

Haltbarkeit

Siehe Umverpackung